
SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, accessori per pressacavi metrici con filettatura più grande dei fori filettati presenti





Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

affidabilità

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
Montaggio con chiave fissa
La superficie di appoggio per la chiave consente di evitare graffi sull'alloggiamento

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035) Black (RAL 9005), UV-resistant
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C

Ultimo aggiornamento (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® EKU-M

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® EKU-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Pezzi / confezione
SKINDICHT® EKU-M				
52100300	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100301	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100302	20 x 1,5	25 x 1,5	29	100
52100303	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100304	32 x 1,5	40 x 1,5	46	25
52100305	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100306	50 x 1,5	63 x 1,5	68	10
SKINDICHT® EKU-M nero				
52100308	12 x 1,5	16 x 1,5	20	100
52100309	16 x 1,5	20 x 1,5	24	100
52100310	20 x 1,5	25 x 1,5	30	100
52100311	25 x 1,5	32 x 1,5	36	50
52100312	32 x 1,5	40 x 1,5	44	25
52100313	40 x 1,5	50 x 1,5	55	10
52100314	50 x 1,5	63 x 1,5	70	10

Ultimo aggiornamento (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16