SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, adattatore con profilo esagonale da una filettatura metrica esterna a una filettatura PG interna, assemblaggio con chiave fissa

Robusto

Vantaggi

Consente l'impiego di prodotti con filetto PG in fori con filettatura metrica
Montaggio con chiave fissa

Applicazione

Adattatore con profilo esagonale. Da filettatura esterna (maschio) metrica a filettatura interna (femmina) PG.
Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

SKINDICHT® ZSE-M-XL offre una filettatura metrica lunga

Costruzione

Questi adattatori vengono utilizzati per i nostri pressacavi:
SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SR-SV-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: ottone nichelato

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZSE-M

Campo di temperatura:	da -60 °C a +200 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® ZSE-M

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina PG	Pezzi / confezione
SKINDICHT® ZSE-M			
52106000	12 x 1,5	7	100
52106010	16 x 1,5	9	100
52106020	20 x 1,5	11	100
52106030	20 x 1,5	13,5	100
52106040	20 x 1,5	16	50
52104050	20 x 1,5	21	50
52106050	25 x 1,5	21	50
52106060	32 x 1,5	29	25
52106070	40 x 1,5	36	10
52106080	50 x 1,5	42	10
52106090	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZSE-M-XL			
52106005	12 x 1,5	7	100
52106015	16 x 1,5	9	100
52106025	20 x 1,5	11	100
52106035	20 x 1,5	13,5	100
52106045	20 x 1,5	16	50
52106055	25 x 1,5	21	50
52106065	32 x 1,5	29	25

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16