


## SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG



Ingombri ridotti

### Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti  
Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

### Applicazione

Macchine  
Accessori  
Custodie

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG  
Prima cifra: filettatura esterna  
Seconda cifra: filettatura interna

### Costruzione

SKINDICHT® KU con profilo esagonale piatto (1)  
SKINDICHT® KUS con profilo esagonale alto (2)  
SKINDICHT® KUK zigrinato (3)

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -40°C a +100°C

## SKINDICHT® KU, KUS, KUK

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® KU, KUS, KUK**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Pezzi / confezione
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16 /9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16