# SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

## Info

NOVITÀ: disponibile nelle misure fino a M40x1,5
Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare









- Food & Beverage
- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Resistenza meccanica
- Resistente alla temperatura

## Vantaggi

Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

## Applicazione

Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Per uso in zona di produzione
Settore farmaceutico

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

## Riferimenti normativi/approvazioni
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hygienic design per macchine e componenti
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

## Costruzione
I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Monoblocco per un facile montaggio dall'esterno
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

## Note
Tool di montaggio in appendice a catalogo

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Certificazioni: | Certificazione UL per le misure M32x1,5 e M40x1,5 in preparazione |
| Materiale: | Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)<br>Guarnizione: Elastomero speciale (FKM) |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar<br>IP 69<br>NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 |
| Campo di temperatura: | da -20 °C a +100 °C |

## Nota
Su richiesta disponibili altre dimensioni.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R


| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø F mm | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® HYGIENIC | | | | | | |
| 53105100 | M 12 x 1,5 | 4 - 6 | 16 | 38.4 | 6,5 | 5 |
| 53105110 | M 16 x 1,5 | 6,5 - 9 | 20 | 41.4 | 7 | 5 |
| 53105120 | M 20 x 1,5 | 9 - 12 | 24 | 46.4 | 8 | 5 |
| 53105130 | M 25 x 1,5 | 11,5 - 15,5 | 29 | 48.9 | 8 | 5 |
| 53105140 | M 32 x 1,5 | 16 - 20 | 36 | 56.0 | 9 | 5 |
| 53105141 | M 40 x 1,5 | 22 - 27 | 45 | 62.0 | 9 | 5 |
| SKINTOP® HYGIENIC-R | | | | | | |
| 53105200 | M 12 x 1,5 | 3 - 4,5 | 16 | 38.4 | 6,5 | 5 |
| 53105210 | M 16 x 1,5 | 4,5 - 7 | 20 | 41.4 | 7 | 5 |
| 53105220 | M 20 x 1,5 | 7 - 10 | 24 | 46.4 | 8 | 5 |
| 53105230 | M 25 x 1,5 | 9 - 12,5 | 29 | 48.9 | 8 | 5 |
| 53105240 | M 32 x 1,5 | 12,5 - 16,5 | 36 | 56.0 | 9 | 5 |
| 53105142 | M 40 x 1,5 | 18 - 23 | 45 | 62.0 | 9 | 5 |

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R








Ultimo aggiornamento (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16