

## SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, accessori per pressacavi metrici quale adattatore da filetto esterno metrico a filetto interno NPT



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

### Vantaggi

Permette un passaggio facile da una filettatura metrica maschio ad una filettatura femmina NPT.

Resiste a temperature fino a +200 °C.

Disponibile per dimensioni di filettatura fino a NPT1 oppure fino a M40.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

### Applicazione

Filettatura esterna (maschio) metrica, filettatura interna (femmina) NPT.

Per applicazioni con diverse filettature.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Adatto alla posa esterna.

### Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta:

Con O-ring montato

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

## SKINDICHT® MA-M/NPT

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® MA-M/NPT**

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina NPT	Pezzi / confezione
SKINDICHT® MA-M / NPT			
54020100	16 x 1,5	1/2"	50
54020110	20 x 1,5	1/2"	50
54020120	25 x 1,5	1/2"	25
54020130	25 x 1,5	3/4"	25
54020140	32 x 1,5	1/2"	25
54020152	32 x 1,5	1"	25
54020153	40 x 1,5	1 1/4"	10
54020100LF	16 x 1,5	1/2"	50
54020110LF	20 x 1,5	1/2"	50
54020120LF	25 x 1,5	1/2"	25
54020130LF	25 x 1,5	3/4"	25
54020140LF	32 x 1,5	1/2"	25
54020152LF	32 x 1,5	1"	25
54020153LF	40 x 1,5	1 1/4"	10

Ultimo aggiornamento (07.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16