SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi







Robusto

Vantaggi

I profili della guarnizione offrono numerose soluzioni d'impiego
È possibile inserire contemporaneamente diversi cavi piatti e rotondi
Le guarnizioni vengono premute contro il cavo grazie al bordo conico interno

Applicazione

Flangia portacavi per uso universale, prevalentemente per cavi piatti di grandi dimensioni.
Ascensori
Sistemi di convogliamento
Costruzione di linee per il sollevamento e trasporto
Catene portacavi

Note

Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 65
Per i cavi piatti adatti vedere ÖLFLEX® LIFT F per applicazioni interne o ÖLFLEX® CRANE F per applicazioni esterne

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: lega speciale di alluminio non trattata Viti e rondelle elastiche: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® FL

Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® FL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Lunghezza x larghezza di passaggio cavo in mm	Dimensioni Lu x La x A in mm	Pezzi / confezione
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 12 + 63 x 7	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45.0 x 35.0 x 95.0	1
52008050	FL 5	70 x 12	45.0 x 35.0 x 95.0	1

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16