

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici



Resistenza meccanica



Robusto

Vantaggi

Permette un passaggio facile da una filettatura metrica maschio ad una filettatura PG femmina.

Resiste a temperature fino a +200 °C.

Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG42 o M63.

Forma A in versione "easy-grip" per una facile presa, forma B in versione liscia.

I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro per cento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

Per applicazioni con diverse filettature.

Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Adatto alla posa esterna.

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta:

Con O-ring montato

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60 °C a +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® MA-M/PG

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina PG	Pezzi / confezione
SKINDICHT® MA-M / PG			
52104200	16 x 1,5	7	100
52104210	20 x 1,5	9	50
52104220	25 x 1,5	11	50
52104230	25 x 1,5	13,5	50
52104240	25 x 1,5	16	50
52104250	32 x 1,5	16	25
52104260	32 x 1,5	21	25
52104270	40 x 1,5	21	25
52104280	50 x 1,5	29	10
52104290	63 x 1,5	36	10
52104300	63 x 1,5	42	10
52104220LF	25 x 1,5	11	50
52104230LF	25 x 1,5	13,5	50
52104240LF	25 x 1,5	16	50
52104250LF	32 x 1,5	-	25
52104260LF	32 x 1,5	21	25
52104270LF	40 x 1,5	21	25
52104280LF	50 x 1,5	29	10
52104290LF	63 x 1,5	36	10
52104300LF	63 x 1,5	42	10

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16