

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tappi di chiusura in acciaio inox ideali per aree critiche per l'igiene per la chiusura di fori prefilettati

Info

Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile

Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell'industria alimentare



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistente all'olio



Robusto



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Per la chiusura di fori filettati

Montaggio con chiave fissa

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Applicazione

Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
Per uso in zona di produzione
Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene
ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Costruzione

I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Materiale:	Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: FKM
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	Da -20 ° C a + 220 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5