


SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, utensile di montaggio per filettatura metrica per installazioni in spazi ristretti, utilizzo semplice e sicuro con sistema a cricchetto aperto



Tempo di montaggio



affidabilità

Vantaggi

Montaggio semplice dei cavi in presenza di elevato spessore della confezione

Riduzione di tempi e costi

Le bussole aperte consentono il serraggio anche con il cavo già montato

4 misure (M12, 16, 20, 25) con solo un utensile

Applicazione

Chiave a cricchetto per l'assemblaggio affidabile dei pressacavi SKINTOP® plastici e in ottone

IMPUGNATURA PER COPPIE DI SERRAGGIO SKINMATIC® opzionale con sede 9x12 mm a integrazione di QUICK SET 1 SKINMATIC®

Caratteristiche del prodotto

Costruito in acciaio di alta qualità

Incluso: scatola robusta e facile da trasportare a mano

1x R1 - chiave a cricchetto

1x V1 - estensione

5x bussole aperte per le taglie (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, adatte per la testina R1

Note

Adattatore N15 per poliammide M12

Adattatore N16 per ottone M12

Adattatore N19 per poliammide M16

Adattatore N 20 per ottone M16 (prolunga)

Adattatore N 25 per poliammide e ottone M20

Adattatore N30 per poliammide e ottone M25

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000149

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINMATIC® QUICK Set 1

Classificazione ETIM 6:

Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi

ETIM 6.0 Class-ID: EC000149

ETIM 6.0 Class-Description: Set di utensili

Nota

Non soggetto alla Direttiva RoHS

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINMATIC® QUICK Set 1

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Larghezza della superficie piatta (mm) | Pezzi / confezione |
|---|-----------------------------------|--|--------------------|
| SKINMATIC® QUICK SET 1 | | | |
| 61610000 | QUICK SET 1 | 15, 16, 19, 20, 25, 30 | 1 |
| SKINMATIC® TORQUE WRENCH (chiave dinamometrica) | | | |
| 61610012 | SKINMATIC® DMG 2-10 Nm | - | 1 |
| 61610013 | SKINMATIC® DMG 5-25 Nm | - | 1 |

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16