


## SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, tappo di chiusura con sistema CLICK innovativo, controdado e filetto non necessario, chiuso, semplice, libertà di assemblaggio



Tempo di montaggio



Robusto



affidabilità

### Vantaggi

Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%  
 Montaggio semplice e in qualsiasi posizione  
 Pochi componenti, non necessita di controdado  
 Nessuna filettatura necessaria

### Applicazione

Tappo di chiusura con innovativo sistema CLICK per un montaggio rapido in punti difficilmente accessibili. Ideale per la chiusura rapida di fori già predisposti, non necessari.  
 Costruzione di quadri elettrici  
 Misurazioni e controllo  
 Automazione industriale  
 Impiantistica, produzione di macchinari

### Incluso

Utensile di smontaggio incluso nella fornitura

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® CLICK BLK

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard:	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale:	Corpo: poliammide speciale Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINTOP® CLICK BLK**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	M (foro in mm)	SW1 / SW2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Spessore, S (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® CLICK BLK grigio chiaro							
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16