

SKINTOP® CLICK L-BOXX

L'organizzazione del lavoro è essenziale. Con la nostra valigetta di assortimento per pressacavi SKINTOP® CLICK, avrete sempre a portata di mano la dimensione della filettatura corretta. Grazie alla sua struttura robusta, è perfettamente adatto all'impiego nell'assemblaggio.



Vantaggi

La raccolta ben organizzata di piccole parti garantisce un ordine ottimale ed evita che il contenuto venga mescolato.

Valigetta in plastica ABS leggera e robusta, resistente agli urti e ai colpi.

Il sistema a scatto intelligente consente di collegare, combinare e scollegare rapidamente le valigie, risparmiando tempo ed energia durante il trasporto.

Facile integrazione nei sistemi di allestimento del veicolo di numerosi produttori.

Il coperchio trasparente consente una visione d'insieme perfetta anche quando è chiuso.

Applicazione

Per il trasporto e lo stoccaggio sicuri dei pressacavi SKINTOP® CLICK (misure da M12 a M32).

Adatto all'uso nel cablaggio in campo, ad esempio in cantiere.

Caratteristiche del prodotto

Due robusti meccanismi di chiusura garantiscono una chiusura sicura.

La valigetta può essere riempita con unità di imballaggio standard.

Include istruzioni di montaggio e utensile di smontaggio.

Incluso

SKINTOP® CLICK M12 / 25 pezzi

SKINTOP® CLICK M16 / 50 pezzi

SKINTOP® CLICK M20 / 25 pezzi

SKINTOP® CLICK M25 / 25 pezzi

SKINTOP® CLICK M32 / 5 pezzi

Utensile di smontaggio incluso nella fornitura

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

RAL 7001 grigio argento

RAL 7035 grigio chiaro

RAL 9005 nero

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK L-BOXX

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SKINTOP® CLICK L-BOXX

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Pezzi / confezione
53110053	SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY)	1
53110054	SKINTOP® CLICK L-BOXX (LGY)	1
53110055	SKINTOP® CLICK L-BOXX (BK)	1

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16