# Kit FLEXIMARK® kit acciaio inox

FLEXIMARK® Stainless Steel Kit is a box with all you need for marking on-site in demanding environments as acid-proved holders and embossed character strips for marking in demanding environments





- Automazione industriale
- Oil & Gas
- guida
- Per esterno
- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Resistente all'olio
- Resistente agli acidi
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV

## Vantaggi

Il kit di base del sistema FLEXIMARK® in acciaio inox

## Applicazione

Marcatura per cavi e componenti
Cablaggio semplice e rapido sul posto

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# Kit FLEXIMARK® kit acciaio inox

Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

## Riferimenti normativi/approvazioni
Certificato Achilles JQS

## Note
I componeti inclusi nel kit possono essere acquistati anche separatamente (ad esempio articolo n. 61790180)

## Incluso
Caratteri A-Ö / 0-9: 50 pz.
Caratteri speciali +-/:.ü e simbolo di messa a terra: 40 pz.
Caratteri in bianco: 40 pz.
Portacaratteri (rispettivamente 5 con foro e 5 con occhiello di fissaggio per fascetta fermacavo) nelle lunghezze 286, 109, 83,1, 60,4 e 48,8 mm
Fascetta fermacavo in acciaio 4,6x200: 10 pz.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura |
| Dimensioni: | Strisce caratteri: 9.5 x 6 x 0.75 mm<br>Box: 440 x 380 x 100 mm |
| Materiale: | Acid resistant stainless steel<br>EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L) |
| Campo di temperatura: | da -80 °C a +500 °C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Si prega di richiedere il datasheet per ulteriori dettagli o kit differenti.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# Kit FLEXIMARK® kit acciaio inox

| Codice articolo | Descrizione articolo | versione | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|
| 83254222 | Kit di targhette in acciaio senza fascette FLEXIMARK® | senza pinze | 1 |
| 83254223 | Kit di targhette acciaio e fascette scciaio con blocco carattere FLEXIMARK® | con pinze speciali per prevenire la caduta di pezzi | 1 |
| 83254224 | Kit di targhette e fascette in acciaio FLEXIMARK® | Con pinze per fascette | 1 |

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16