

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL sono bobine di etichette bianche per la marcatura di cavi con portacarattere. Vengono stampate con il nostro apposito software e una stampante a trasferimento termico.



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Etichette idonee a portacaratteri PTE, PTEF e CAB (si veda il capitolo "Portacaratteri e accessori")
Adatti per ambienti IP20 - IP40, come ad es. in edifici pubblici (scuole, uffici, ospedali o centri commerciali)

Applicazione

Etichette per l'installazione
For cable marking

Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard:

Bianco o giallo
Su richiesta: giallo, verde, blu, rosso, marrone, nero

Materiale:

Poliestere privo di alogeni
Polipropilene-laminato

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Campo di temperatura:

da -20°C a + 80°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Larghezza x altezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83263023	Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH	bianco	9.5 x 17.5	252	1
83263021	Flexilabel TFL 9,5x28 WH	bianco	9.5 x 28.0	500	1
83263019	Flexilabel TFL 9,5x35 WH	bianco	9.5 x 35.0	1000	1
83263025	Flexilabel TFL 9,9x66 WH	bianco	9.9 x 66.0	1000	1
83263032	Flexilabel TFL 12x48 WH	bianco	12.0 x 48.0	252	1
83263024	Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE	giallo	9.5 x 17.5	252	1
83263022	Flexilabel TFL 9,5x28 YE	giallo	9.5 x 28.0	500	1
83263020	Flexilabel TFL 9,5x35 YE	giallo	9.5 x 35.0	1000	1
83263026	Flexilabel TFL 9,9x66 YE	giallo	9.9 x 66.0	1000	1
83263028	Flexilabel TFL 9,9x66 GN	verde	9.9 x 66.0	252	1
83263029	Flexilabel TFL 9,9x66 BN	marrone	9.9 x 66.0	252	1
83263030	Flexilabel TFL 9,9x66 RD	rosso	9.9 x 66.0	252	1
83263031	Flexilabel TFL 9,9x66 BK	nero	9.9 x 66.0	252	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16