

Etichettatrice manuale a rilievo M1011

M1011 è una robusta etichettatrice manuale a rilievo per operazioni di rilievo in loco di acciaio inox e alluminio.



Oil & Gas



Resistente al calore



Resistente alle basse temperature



Robusto



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Il punzone integrato consente un foro per una fascetta fermacavo o un foro filettato

Resistente alle temperature

Resistente agli agenti atmosferici

Resistente all'acqua salata

Applicazione

Etichettatrice manuale a rilievo robusta per nastri in alluminio e acciaio inox

Marcatura per cavi e componenti

Marcatura rapida, semplice e permanente

Adatta per l'impiego all'esterno

Note

Il numero 1 non è presente sulla ruota di stampa, in sostituzione è possibile utilizzare la lettera "I".

M1011: etichettatrice a rilievo, ruota per rilievo, nastro per rilievo in alluminio senza strato adesivo, nastro per rilievo in acciaio senza strato adesivo, valigetta di trasporto e di protezione

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (25.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Etichettatrice manuale a rilievo M1011

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Class-Description: Etichettatrice
Note:	Diametro foro di punzonatura: 2 mm Caratteri disponibili: A-Z, 2-9, -, .
Generale:	Altezza carattere: 4,7 mm
Materiale:	Acciaio inox: 14.301 (EN Standard), Grado SAE 304 Spessore del nastro: 0,12 mm

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Il periodo di garanzia è di 1 anno, ma può essere esteso con la registrazione del prodotto sul sito DYMO®

Etichettatrice manuale a rilievo M1011

Codice articolo	Descrizione articolo	Altezza carattere mm	Larghezza L (mm)	Lunghezza (m)	Pezzi / confezione
61742670	M1011 Etichettatrice a rilievo	4,7	-	-	1
61742710	Nastro per rilievo in alluminio senza strato adesivo	-	12	4,8	1
61742720	Nastro per rilievo in alluminio con strato adesivo	-	12	3,65	1
61742700	Nastro per rilievo in acciaio inox	-	12	6,4	1

Ultimo aggiornamento (25.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16