


SP Metallprint®

SP Metallprint® Supporto per goffratura per targhette in metallo



Automazione industriale



Resistente al calore



Resistente alle basse temperature



Robusto



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti

Può essere utilizzata con una o due mani

Applicazione

Etichettatrice a rilievo da tavolo per targhette in metallo

Marcatura per cavi e componenti

Adatta per l'impiego all'esterno

Caratteristiche del prodotto

Limitazione della pressione per una profondità uniforme di goffratura

Posizione regolabile grazie alla barra di serraggio

L'avanzamento automatico è regolabile in base al piano di lavoro e assicura le distanze desiderate tra i caratteri stampati

Marcatore neutro: 50 marcatori/PU

Etichettatrice con inclusa rotella di stampa a rilievo con la dimensione della scritta desiderata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Ultimo aggiornamento (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SP Metallprint®

	Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Class-Description: Etichettatrice
Note:	Misure apparecchio: A=303mm / superficie 145x120mm Peso: 6,5 kg
Generale:	Dimensione max targhetta: 140x90mm Profondità di inserimento max: 90mm Altezza carattere: 2, 3, 4 o 5mm Caratteri disponibili: A-Z, 0-9, +/-,

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

SP Metallprint®

Codice articolo	Descrizione articolo	Altezza del testo (mm)	Pezzi / confezione
61725991	Etichettatrice a rilievo SP 1 2mm	2	1
61725990	Etichettatrice a rilievo SP 1 3mm	3	1
61725992	Etichettatrice a rilievo SP 1 4mm	-	1
61725993	Etichettatrice a rilievo SP 1 5mm	5	1
61726000	Ruota di stampa sostitutiva PX 2mm	2	1
61726001	Ruota di stampa sostitutiva PX 3mm	3	1
61726002	Ruota di stampa sostitutiva PX 4mm	4	1
61726003	Ruota di stampa sostitutiva PX 5mm	5	1