

FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

Portacaratteri FLEXIMARK® PGS per la marcatura di componenti del settore elettrico (es. quadri elettrici) con strisce di caratteri o etichette bianche.

Info

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente agli acidi



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Autoadesivo su molte superfici

Il proteggi etichette trasparente offre una protezione aggiuntiva delle etichette o strisce di caratteri

Applicazione

Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®

Marcatura di gruppi di componenti nella costruzione di quadri elettrici

Fissaggio: mediante colla, oppure per temperature $>+45^{\circ}\text{C}$ con viti o rivetti

Caratteristiche del prodotto

Extremely flame-retardant according to

UL 94 V0

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

	denominazione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Colore standard:	Nero, bianco, grigio
Materiale:	Plastica ABS
Campo di temperatura:	da -20 °C a +45 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Lunghezza x altezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	bianco	1000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	nero	1000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	grigio	1000.0 x 10.0	10	1
83250043	protezione etichette FLEXIMARK® 10-100 PGS 10	trasparente	1000.0 x 10.0	10	1