

## FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Le etichette cavi FLEXIMARK® PUR sono marcatori in poliuretano per la marcatura di cavi con fascette fermacavo, soprattutto idonee per ambienti gravosi.

### Info

PUR 60x10 contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)



Food & Beverage



Oil & Gas



guida



Per esterno



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Buona resistenza ai raggi UV

Buona resistenza chimica

Materiale altamente flessibile

Il materiale flessibile consente un montaggio semplice con 1 o 2 fascette fermacavo rilevabili

### Applicazione

Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Cablelabel PUR

### Riferimenti normativi/approvazioni

Extremely flame-retardant according to  
UL 94 V0  
MIL 81531 e MIL-STD-202G

### Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2  
Bobina consigliata: Colore carattere nero: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201), colore carattere bianco: FTI-X 55-300 WH (n. articolo 83260260)  
Con stampa personalizzata: consultare il prodotto FLEXIMARK® Etichetta cavi PUR FCC

### Incluso

Fornita come rotolo di etichette

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Colore standard:	Colore standard: giallo, bianco Also available in red, orange, blue, green and black
Materiale:	PUR privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -50°C a +100°C Possono resistere brevemente anche a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.  
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Fissaggio centrale (con 1 fascetta fermacavo)					
83280275	Etichetta cavi PUR 20x30 YE Diamond FLEXIMARK®	giallo	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	Etichetta cavi PUR 20x30 WH Diamond FLEXIMARK®	bianco	30.0 x 20.0	1000	1
Fissaggio a sinistra (con 1 fascetta fermacavo)					
83280277	Etichetta cavi PUR 55x12 YE FLEXIMARK®	giallo	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	Etichetta cavi PUR 55x12 WH FLEXIMARK®	bianco	12.0 x 55.0	1000	1
Fissaggio su entrambi i lati (con 2 fascette fermacavo)					
83280279	Etichetta cavi PUR 35x10 YE FLEXIMARK®	giallo	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	Etichetta cavi PUR 60x10 YE FLEXIMARK®	giallo	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	Etichetta cavi PUR 75x15 YE FLEXIMARK®	giallo	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	Etichetta cavi PUR 75x25 YE FLEXIMARK®	giallo	25.0 x 75.0	500	1
83255321	Etichetta cavi PUR 100x60 YE FLEXIMARK®	giallo	60.0 x 100.0	250	1
83280280	Etichetta cavi PUR 35x10 WH FLEXIMARK®	bianco	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	Etichetta cavi PUR 60x10 WH FLEXIMARK®	bianco	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	Etichetta cavi PUR 75x15 WH FLEXIMARK®	bianco	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	Etichetta cavi PUR 75x25 WH FLEXIMARK®	bianco	25.0 x 75.0	500	1
83255322	Etichetta cavi PUR 100x60 WH FLEXIMARK®	bianco	60.0 x 100.0	250	1
83280260	Etichetta cavi PUR 60x10 RD FLEXIMARK®	rosso	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	Etichetta cavi PUR 75x15 RD FLEXIMARK®	rosso	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	Etichetta cavi PUR 75x25 RD FLEXIMARK®	rosso	25.0 x 75.0	500	1
83280263	Etichetta cavi PUR 60x10 OG FLEXIMARK®	arancio	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	Etichetta cavi PUR 75x15 OG	arancio	15.0 x 75.0	1000	1

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
	FLEXIMARK®				
83280265	Etichetta cavi PUR 75x25 OG FLEXIMARK®	arancio	25.0 x 75.0	500	1
83280266	Etichetta cavi PUR 60x10 BU FLEXIMARK®	blu	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	Etichetta cavi PUR 75x15 BU FLEXIMARK®	blu	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	Etichetta cavi PUR 75x25 BU FLEXIMARK®	blu	25.0 x 75.0	500	1
83280269	Etichetta cavi PUR 60x10 BK FLEXIMARK®	nero	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	Etichetta cavi PUR 75x15 BK FLEXIMARK®	nero	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	Etichetta cavi PUR 75x25 BK FLEXIMARK®	nero	25.0 x 75.0	500	1
83280272	Etichetta cavi PUR 60x10 GN FLEXIMARK®	verde	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	Etichetta cavi PUR 75x15 GN FLEXIMARK®	verde	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	Etichetta cavi PUR 75x25 GN FLEXIMARK®	verde	25.0 x 75.0	500	1

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**