Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Labels are markers made of polyester foam and are an inexpensive alternative for engraved plastic markers for component marking in the electrical industry (e.g. marking cabinets).



- Automazione industriale
- Buona resistenza chimica
- Privo di alogeni
- Tempo di montaggio
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Buona resistenza ai raggi UV
Autoadesivo su molte superfici
Alternativa conveniente ai tradizionali segnali in plastica incisi

Applicazione
Marcatura di componenti elettronici, pannelli, pulsanti e segnali

Note
Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
Bobina consigliata: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201)

Incluso
Fornita come rotolo di etichette

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Adesivo:	Adesivo permanente a base acrilica

Ultimo aggiornamento (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®

Colore standard:	Argento Bianco nel catalogo web
Materiale:	Schiuma di poliestere
Campo di temperatura:	da -40 °C a +90 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Strisce per pannelli in materiale espanso TA FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	larghezza (mm)	m per confezione	Pezzi / confezione
Striscia del pannello					
83255355	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 13-20m SR	argento	13	20	1
83255356	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 15-20m SR	argento	15	20	1
83255357	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 18-20m SR	argento	18	20	1
83255358	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 25-20m SR	argento	25	20	1
83255359	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 30-20m SR	argento	30	20	1
83255360	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 35-20m SR	argento	35	20	1
83255361	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 50-20m SR	argento	50	20	1
83255362	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 80-20m SR	argento	80	20	1
83255363	FLEXIMARK® TA Materiale espanso 100-20m SR	argento	100	20	1

Ultimo aggiornamento (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16