

FLEXIMARK® Label LMB

Le etichette LMB possono essere inserite in diversi tubetti di marcatura (fino a 30 mm). Assieme al nostro software per etichette è possibile stampare le etichette LMB con una stampante laser, entrambi i lati dell'etichetta possono essere stampati.

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Stampabile su entrambi i lati

Applicazione

Etichette idonee per bussola di marcatura Snap-on, bussola di marcatura chiusa e bussola di marcatura per fascetta fermacavo (vedere sezione "Portacaratteri ed accessori")

Note

Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard

Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante

Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

Fogli DIN A5 preforati

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Label LMB

Su richiesta:	Disponibili anche come bobine per stampanti a trasferimento termico (TMB)
Colore standard:	Giallo/bianco (stampabile su entrambi i lati)
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura:	da -40°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.



FLEXIMARK® Label LMB

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83254680	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	giallo/ bianco	4.6 x 30.0	480	1