

## FLEXIMARK® Portacaratteri PTE

Portacaratteri PTE FLEXIMARK® per la marcatura di cavi con strisce di caratteri o etichette bianche. I portacaratteri vengono fissati al cavo con fascette fermacavo.



Per esterno



Buona resistenza chimica



Privo di alogeni



Resistente agli acidi



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Protezione aggiuntiva contro i raggi UV e a diverse sostanze chimiche

Garantiscono una elevata flessibilità: gli alloggiamenti carattere possono essere tagliati alla lunghezza desiderata

### Applicazione

Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®

Per marcatura di cavi/passarelle

Assemblare con fascette per cavi da 2.6 mm o fissare con viti e rivetti quando si usano tappi terminali

### Incluso

Disponibile in borsa plastica o in box (vedi immagine): i portacaratteri nella borsa plastica sono già pretagliati ad una dimensione particolare

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per

**FLEXIMARK® Portacaratteri PTE**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
|                       | denominazione                |
| Materiale:            | Polietilene privo di alogeni |
| Campo di temperatura: | da -75°C a +80°C             |

**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

**FLEXIMARK® Portacaratteri PTE**

| Codice articolo                                  | Descrizione articolo                             | Lunghezza (mm) | Altezza massima del supporto (mm) | Marcatori per confezione | Pezzi / confezione |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Supporti portacaratteri PTE                      |                                                  |                |                                   |                          |                    |
| 83259960                                         | FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)                   | 15000          | 6                                 | 1                        | 1                  |
| 83252081                                         | FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR sacchetto           | 285            | 9,5                               | 10                       | 1                  |
| 83252084                                         | FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR sacchetto          | 1000           | 9,5                               | 10                       | 1                  |
| 83259961                                         | FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)                 | 15000          | 9,5                               | 1                        | 1                  |
| 83252028                                         | FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR sacchetto            | 285            | 12                                | 10                       | 1                  |
| 83252027                                         | FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR sacchetto           | 1000           | 12                                | 10                       | 1                  |
| 83259952                                         | FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)                  | 10000          | 12                                | 1                        | 1                  |
| 83251060                                         | FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR sacchetto            | 285            | 19                                | 10                       | 1                  |
| 83259953                                         | FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)                   | 5000           | 19                                | 1                        | 1                  |
| 83251061                                         | FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR sacchetto           | 1000           | 19                                | 10                       | 1                  |
| 83259954                                         | FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)                   | 5000           | 25                                | 1                        | 1                  |
| Accessori per supporto portacaratteri PTE 9,5 mm |                                                  |                |                                   |                          |                    |
| 83252005                                         | bottone di chiusura mini FLEXIMARK® FLKA 5206 YE | -              | -                                 | 500                      | 1                  |
| 83252020                                         | Tappo mini FLEXIMARK® FLG 5242 YE                | -              | -                                 | 100                      | 1                  |

Ultimo aggiornamento (15.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16