


FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Le etichette per cavi PUR FCC FLEXIMARK® sono marcatori per cavi in poliuretano per l'assemblaggio con fascette fermacavo, particolarmente interessante in ambienti severi.

Info

PUR 60x10 contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)



Food & Beverage



Oil & Gas



Per esterno



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Buona resistenza ai raggi UV

Buona resistenza chimica

Materiale altamente flessibile

Il materiale flessibile consente un montaggio semplice con 1 o 2 fascette fermacavo rilevabili

Applicazione

Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Installabile direttamente sul cavo insieme a fascette in plastica

Riferimenti normativi/approvazioni

Ultimo aggiornamento (07.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 e MIL-STD-202G

Note

Le etichette vengono consegnate con il testo richiesto (servizio di stampa incluso nel prezzo)
Stampa possibile su una o due righe
Lunghezza del testo personalizzabile: il testo viene eventualmente stampato in dimensioni più piccole
"Processo di ordinazione: i dati specifici del cliente verranno inviati via email come file Excel al dipendente Lapp responsabile, al momento dell'ordine
Colonna A: contenuto della riga 1
Colonna B: contenuto della riga 2
Colonna B o C: numero di marker con la corrispondente etichettatura
Lavori di stampa modello:
www.lappkabel.de/kennzeichsoftware/fleximark-kundspeziische-markierungen/

Incluso

1 PU= 1 marcatore, non vi è una quantità minima di acquisto

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Colore standard:	Il testo in nero è standard (etichette nere : testo bianco)
Materiale:	PUR privo di alogeni
Campo di temperatura:	da -50°C a +100°C Possono resistere brevemente anche a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione
Fissaggio centrale (con 1 fascetta fermacavo)				
83255364	Etichetta cavi PUR 23x30 YE Diamond FCC FLEXIMARK®	giallo	20.0 x 30.0	1
83255369	Etichetta cavi PUR 20x30 WH Diamond FCC FLEXIMARK®	bianco	20.0 x 30.0	1
Fissaggio a sinistra (con 1 fascetta fermacavo)				
83255366	Etichetta cavi PUR 55x12 YE FCC FLEXIMARK®	giallo	55.0 x 12.0	1
83255371	Etichetta cavi PUR 55x12 WH FCC FLEXIMARK®	bianco	55.0 x 12.0	1
Fissaggio su entrambi i lati (con 2 fascette fermacavo)				
83255365	Etichetta cavi PUR 35x10 YE FCC FLEXIMARK®	giallo	35.0 x 10.0	1
61800391	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 YE FCC	giallo	60.0 x 10.0	1
61800392	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x15 YE FCC	giallo	75.0 x 15.0	1
61800393	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 YE FCC	giallo	75.0 x 25.0	1
83255368	Etichetta cavi PUR 100x60 YE FCC FLEXIMARK®	giallo	100.0 x 60.0	1
83255370	Etichetta cavi PUR 35x10 WH FCC FLEXIMARK®	bianco	35.0 x 10.0	1
61800394	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 WH FCC	bianco	60.0 x 10.0	1
61800395	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x15 WH FCC	bianco	75.0 x 15.0	1
61800396	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 WH FCC	bianco	75.0 x 25.0	1
83255372	Etichetta cavi PUR 100x60 WH FCC FLEXIMARK®	bianco	100.0 x 60.0	1
61800397	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 RD FCC	rosso	60.0 x 10.0	1
61800398	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x15 RD FCC	rosso	75.0 x 15.0	1
61800399	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 RD FCC	rosso	75.0 x 25.0	1
61800400	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 OG FCC	arancio	60.0 x 10.0	1
61800401	Etichetta per cavi FLEXIMARK®	arancio	75.0 x 15.0	1

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Marcatori per confezione
	PUR 75x15 OG FCC			
61800402	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 OG FCC	arancio	75.0 x 25.0	1
61800403	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 BU FCC	blu	60.0 x 10.0	1
61800404	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x15 BU FCC	blu	75.0 x 15.0	1
61800412	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 BU FCC	blu	75.0 x 25.0	1
61800406	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 60x10 BK FCC	nero	60.0 x 10.0	1
61800407	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x15 BK FCC	nero	75.0 x 15.0	1
61800413	Etichetta per cavi FLEXIMARK® PUR 75x25 BK FCC	nero	75.0 x 25.0	1