


SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Info

Set di flessibili di protezione arancione con lunghezze corte



e-Mobility



Tempo di montaggio



Leggero



affidabilità



Tensione



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Protezione e fascio di cavi, conduttori, fili

Manutenzione e equipaggiamento a posteriori

Protezione aumentata all'abrasione per aree critiche

Applicazione

E-Mobility

Caratteristiche del prodotto

Tubo di protezione chiuso e divisibile

Elevata resistenza meccanica e chimica

Norm references / Approvals

Uso conforme al regolamento europeo ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 sulla marcatura dei sistemi e dei componenti ad alta

Ultimo aggiornamento (13.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® E-KIT

tensione (> 25V AC / > 60V DC) con il colore di segnalazione arancione

Incluso

Tubo corrugato, apribile/richiudibile con fessura longitudinale (3 m)

Tubo corrugato, composto da due metà apribile/ richiudibile (3 m)

Struttura a maglia, chiuso e resistente alla perforazione (3m)

Manicotto flessibile in treccia, aperto e avvolgibile (3m)

Fascette per cavi (100 pezzi, 200 mm x 2,5 mm) e attrezzo per l'installazione (1x)

Dati tecnici

Colore standard: arancione

Materiale: Poliammide 6 (PA6) polipropilene (PP) poliestere (PET)
Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Campo di temperatura: PP: da -30 a +105°C PA6: da -55 a +125°C PET: da -40 a +160°C

Nota

Su richiesta disponibile anche in dimensioni e colori diversi

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® E-KIT

Codice articolo	Cavo corrugato (m)	Tessuto/maglia (m)	Fascette per cavi (pezzi)	Contenuto (m)	Contenuto (unità)	Pezzi / confezione
61737407	Polipropilene (PP)	Polyester (PET)	Poliammide 6 (PA6)	3	100	1

SILVYN® E-KIT