


SILVYN® SP


SILVYN® SP - tubo PVC grigio







SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN®
USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH

Resistenza meccanica

Impermeabile

Vantaggi
Protezione da sollecitazioni meccaniche
Protezione dalla polvere
Protezione dall'umidità

Applicazione
Protezione cavo
Isolamento supplementare
Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Caratteristiche del prodotto
Flessibile
Resistente alla deformazione

Costruzione
Spirale interna in PVC rigido
Guaina isolante in PVC morbido

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP

Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio argento (RAL 7001)
Materiale:	PVC morbido con spirale in PVC rigido, SBR/NBR
Campo di temperatura:	da -15 °C a +60 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SP

Codice articolo	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Adatto a SILVYN® USK-M	Adatto a SILVYN® SSV/SSVZ	Adatto a SILVYN® USK	Adatto a SILVYN® SCH	Matassa m
SILVYN® SP								
61714000	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61714010	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61714020	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61714100	16.0 x 20.0	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61714110	22.0 x 27.0	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25
61714120	30.0 x 36.0	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61714070	38.0 x 44.0	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25
61714080	45.0 x 51.0	240	50 x 1,5	-	42	-	40 - 60 S	25
61714090	49.0 x 56.0	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16