

Connettore PCF F-SMA e ST(BFOC)

Accessori per cavi in fibra ottica PCF, connettore di tipo FSMA e ST(BFOC)

Connettore PCF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per serraggio



Tempo di montaggio

Vantaggi

Semplice da cablare
Versione per cablaggio in campo
Riutilizzabile poiché è rimovibile

Caratteristiche del prodotto

Connettore per confezionamento di serraggio e rottura
(Clamp & Cleave)
Disponibile per diversi diametri di cavo (2.2mm e 3.0mm)
Adattatori disponibili su richiesta
Colore fascetta di protezione anti piega: 50% nero e 50% rosso

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001122 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001122 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Connettore PCF F-SMA e ST(BFOC)

Codice articolo	Descrizione articolo
Connettore FSMA serraggio per cavi da 3,0 mm	
29136799	Connettore PCF FSMA serraggio 3,0/4PC
29136798	Connettore PCF FSMA serraggio 3,0/50PC
Connettore FSMA serraggio per cavi da 2,2 mm	
29135799	Connettore PCF FSMA morsetto 2,2 /4ST
29135798	Connettore PCF FSMA serraggio 2,2/50PC
Connettore ST(BFOC) serraggio per cavi da 3,0 mm	
29126799	Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 3,0/4PC
29126798	Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 3,0/50PC
Connettore ST(BFOC) serraggio per cavi da 2,2 mm	
29125799	Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 2,2/4PC
29125798	Connettore PCF ST (BFOC) serraggio 2,2/50PC

Ultimo aggiornamento (21.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16