


Connettore EPIC® DATA FFC-LC

Connettori per fibra ottica, ideati per un cablaggio in campo semplice e veloce

Connettori per fibra ottica, ideati per un cablaggio in campo semplice e veloce



Vantaggi

I connettori LC cablabili in campo per cavi in fibra ottica GOF, sono preparati in fabbrica, testati e pronti all'uso per il montaggio in loco

Sistema FFC (Fibre Fast Connect) per il cablaggio semplice e rapido anche in spazi ristretti. Non sono necessarie fasi di processo costose, utensili speciali e un ambiente di laboratorio per il cablaggio

I connettori possono essere cablati fino a 3 volte e quindi possono essere impiegati in modo flessibile

Applicazione

Per la realizzazione di un collegamento in fibra ottica

Per l'impiego in dorsali di rete

Per il cablaggio di edifici e data center

Per l'impiego nel quadro elettrico

Per l'impiego con gli accessori EPIC® DATA FFC-LC e il kit base EPIC® DATA FFC-LC

Caratteristiche del prodotto

Il set dei connettori include tutto l'occorrente per l'assemblaggio

I numeri di serie sui singoli connettori garantiscono la completa tracciabilità

Gel con indice di rifrazione per valori ottici costanti ed eccellenti

Riferimenti normativi/approvazioni

Superfici di accoppiamento dei connettori LC secondo DIN EN IEC 61754-20

Costruzione

Diametro della ferula LC: 1,25 mm

Cablaggio su fibre da 0,25 - 0,9 mm o cavi da 2 - 3 mm

Possibilità di assemblaggio con cavi di diametro 1,7mm-2,1mm

Nei tipi di taglio PC, UPC, APC

Adatto per fibre OM3/4 e OS2

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

Ultimo aggiornamento (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Connettore EPIC® DATA FFC-LC

Campo di temperatura:

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica

Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C

Stoccaggio: da -25°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



Connettore EPIC® DATA FFC-LC

Codice articolo	Descrizione articolo
38115833	FFC-LC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115834	FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115799	FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115800	FFC-LC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115797	FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115798	FFC-LC-APC-OS2-2/3-10PCS

Ultimo aggiornamento (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Connettore EPIC® DATA FFC-LC

