

Cavo patch RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Cavo patch Office Cat.5e PVC, RJ45-RJ45

Cavo patch Office con eccezionale rapporto qualità/prezzo. Disponibile in diversi colori e lunghezze.

Info

Disponibile in 6 colori

Eccezionale rapporto qualità/prezzo



Applicazione

Per uso interno

Per edifici

Cablaggio di terminali (PC, interruttori ecc.) nell'ambiente home ed office nel quadro del "cablaggio strutturato"

Caratteristiche del prodotto

Cavo autoestinguente secondo IEC 60332-1

Manicotto anti piega pressofuso con protezione antistrappo e indicazione della lunghezza

Assegnazione connettore secondo EIA/TIA 568B

Costruzione

Cavo 4x2xAWG26/7

SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale

Guaina esterna in PVC

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Raggio minimo di curvatura:

Movimento occasionale > 28,5 mm

Impedenza caratteristica:

100 Ω $\pm$ 15%

Campo di temperatura:

Movimento occasionale: da -5°C a +70°C

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16



Cavo patch RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Codice articolo	Colori	Lunghezza (m)
2710110601	grigio	0,15
2710110602	grigio	0,25
2710111202	verde	0,25
2710110603	grigio	0,5
2710111103	giallo	0,5
2710110403	rosso	0,5
2710110203	blu	0,5
2710111203	verde	0,5
2710110103	nero	0,5
2710110605	grigio	1
2710111105	giallo	1
2710110405	rosso	1
2710110205	blu	1
2710111205	verde	1
2710110105	nero	1
2710110606	grigio	1,5
2710111106	giallo	1,5
2710110406	rosso	1,5
2710110206	blu	1,5
2710111206	verde	1,5
2710110106	nero	1,5
2710110607	grigio	2
2710111107	giallo	2
2710110407	rosso	2
2710110207	blu	2
2710111207	verde	2
2710110107	nero	2
2710110609	grigio	3
2710111109	giallo	3
2710110409	rosso	3
2710110209	blu	3
2710111209	verde	3
2710110109	nero	3
2710110610	grigio	5
2710111110	giallo	5



Cavo patch RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Codice articolo	Colori	Lunghezza (m)
2710110410	rosso	5
2710110210	blu	5
2710111210	verde	5
2710110110	nero	5
2710110611	grigio	7,5
2710111111	giallo	7,5
2710110411	rosso	7,5
2710110211	blu	7,5
2710111211	verde	7,5
2710110111	nero	7,5
2710110612	grigio	10
2710111112	giallo	10
2710110412	rosso	10
2710110212	blu	10
2710111212	verde	10
2710110112	nero	10
2710110614	grigio	15
2710111114	giallo	15
2710110414	rosso	15
2710110214	blu	15
2710111214	verde	15
2710110114	nero	15
2710110615	grigio	20
2710111115	giallo	20
2710110415	rosso	20
2710110215	blu	20
2710111215	verde	20
2710110115	nero	20
2710110616	grigio	25
2710111116	giallo	25
2710110416	rosso	25
2710110216	blu	25
2710111216	verde	25
2710110116	nero	25
2710110617	grigio	30

Cavo patch RJ45 Cat.5e SF/UTP Y*

Codice articolo	Colori	Lunghezza (m)
2710111117	giallo	30
2710110417	rosso	30
2710110217	blu	30
2710111217	verde	30
2710110117	nero	30