ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet Patchcord RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore RJ45, privo di alogeni, flessibile, 2 o 4 coppie

Info
Privo di alogeni e autoestinguente
Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.
Basata su 2170283



- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Privo di alogeni
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- interferenze

Vantaggi
Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti
Per il collegamento diretto tra due componenti
CAT.5-Performance

Applicazione
Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
Automazione industriale

Ultimo aggiornamento (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Per interni
Per applicazioni flessibili
Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/7
La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)
Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
Colore: blu acqua (simile RAL 5021)
Cavo patch precablato con connettori RJ45

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale
Raggio minimo di curvatura:	Posa mobile: 15 x diametro esterno Posa fissa: 6 x diametro esterno
Grado di protezione:	IP20
Campo di temperatura:	Durante l'installazione: da -5 °C a +60 °C Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Codice articolo	Lunghezza (m)
2-coppie: spina dritta RJ45 e spina dritta RJ45	
2171091	1
2171092	2
2171093	3
2171094	5
2171095	10
2171096	20

Ultimo aggiornamento (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16