

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Spina M12 e presa M8

Che praticità! Il cavo patch in PVC, utilizzabile universalmente per la trasmissione di dati e segnali, è già assemblato su entrambi i lati. Non solo, il collegamento con il connettore sul lato M8 avviene ora in modo ancora più rapido e completamente privo di attrezzi grazie alla funzione Snap-in. Ovvero: spingere invece di avvitare.



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale

Vantaggi

Il cavo patch precablato su entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina il potenziale di errori durante il montaggio in loco.

Il connettore M8 Snap-in consente un collegamento rapido e privo di attrezzi con la sua controparte (non è necessario avvitare, è sufficiente spingere). La funzione Snap-in supporta in particolare i lavori di manutenzione e pulizia.

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Applicazione

Impiego universale per le interfacce delle macchine per molte applicazioni di trasmissione dati e segnali.

Utilizzabile in ambienti asciutti, bagnati e umidi.

La guaina esterna in PVC è resistente a acidi e soluzioni alcaline e parzialmente resistente all'olio.

Adatto per sollecitazioni meccaniche moderate

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Grado di protezione:

IP 65 / IP 67

Campo di temperatura (esercizio):

Connettore maschio/connettore femmina
da -25°C a +80°C

Codifica:

A-standard

Corrente nominale (A):

3 A

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.



UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Codice articolo
44429471
44429472
44429473

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16