

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet Patchcord RJ45

Cordone di connessione Ethernet industriale, Cat.5e, connettore RJ45, PUR, flessibile, 2 o 4 coppie

Info

Privo di alogeni e autoestinguente

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.



EtherLINE®



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Privo di alogeni



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



interferenze

Vantaggi

Collegamento rimovibile che consente la sostituzione rapida dei componenti

Per il collegamento diretto tra due componenti

Applicazione

Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Adatto per l'impiego nel settore industriale

Per interni

Per applicazioni flessibili

Ultimo aggiornamento (01.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D

2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

4 coppie: 10/100/1000 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/7

La cordatura a coppie twistate consente il funzionamento senza alcuna interferenza (disaccoppiamento)

Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato

Guaina esterna in PUR

Colore: blu acqua (simile RAL 5021)

Cavo patch precablato con connettori RJ45

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002599

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura:

Posa mobile: 15 x diametro esterno

Posa fissa: 8 x diametro esterno

Grado di protezione:

IP20

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -5 °C a +50 °C (UL: +80 °C)

Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Codice articolo	Lunghezza (m)
2-coppie: spina dritta RJ45 e spina dritta RJ45	
2171124	0,5
2171115	1
2171116	2
2171117	3
2171118	5
2171119	10
2171120	20

Ultimo aggiornamento (01.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16