

## Matrici di crimpatura per sistema PEW 12

Matrici a crimpare per PEW 12 per crimpare capicorda, connettori isolati e non isolati e connettori di collegamento schermati



### Vantaggi

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set  
Inserts are easily changeable

### Note

Sistema flessibile: inserti intercambiabili che si adattano sia alla pinza a crimpare manuale PEW 12 / PEW 12S, che alla pinza a crimpare elettrica E-PEW 12 o alla macchina a crimpare CM 25-1 (per la compatibilità, vedere la scheda tecnica)

### Incluso

Gli inserti a crimpare sono forniti senza pinze

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Matrici di crimpatura per sistema PEW 12**

Codice articolo	Descrizione articolo	Adatto a:	Campo di pressione (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni di crimpatura (mm)	Manicotto a crimpare Ø (mm)	Profilo di crimpatura	Ø schermo (mm)	Pezzi / confezione
61813823	PEW 12.020	-	0,5 - 2,5	-	-	punzone	-	1
61813824	PEW 12.030	-	4,0 - 10,0	-	-	W	-	1
61813811	PEW 12.032	-	0,5 - 10	-	-	punzone	-	1
61813826	PEW 12.063	-	10,0 - 16,0	-	-	punzone	-	1
61813804	PEW 12.092	-	35,0 - 50,0	-	-	W	-	1
61814605	PEW 12.691	-	0,5 - 6,0	-	-	crimpatura ISO conica	-	1
61814606	PEW 12.742	-	0,5 - 2,5	-	-	"F" e "B"	-	1
61814607	PEW 12.745	-	1.25-6	-	-	"F" e "B"	-	1
Puntalini isolati e non (adatti per pinze PEW 12S)								
61813802	PEW 12.090	-	0,25 - 6	-	-	pressatura a trapezio	-	1
61813803	PEW 12.091	-	10,0 - 25,0	-	-	W	-	1
61813993	PEW 12.331	-	35,0 - 50,0	-	-	W	-	1
Puntalini isolati e non (adatti per pinze più grandi PEW 12S)								
61813911	PEW 12S.093	-	70	-	-	W	-	1
61813912	PEW 12S.094	-	95	-	-	W	-	1
Ghiere TWIN (adatte per pinze PEW 12)								
61813913	PEW 12.090-6	-	2x0,5 - 2x4	-	-	pressatura a trapezio	-	1
61815642	PEW 12.097	-	2x6 - 2x16	-	-	W	-	1
Capicorda isolati e connettori per quadri (adatti per l'utensile PEW 12)								
61813914	PEW 12.064	-	0,14 - 1	-	-	crimpatura ISO conica	-	1
61813812	PEW 12.060	-	0,5 - 6,0	-	-	crimpatura ISO conica	-	1
Capicorda a crimpare non isolati (adatti per pinze PEW 12)								
61813916	PEW 12.1071	-	0,5 - 10	-	-	W	-	1
61813862	PEW 12.033	-	16 - 25	-	-	punzone	-	1
Connettori per pannelli non isolati (adatti per le pinze PEW 12)								
61814600	PEW 12.045	Larghezza connettore 2,8 + 4,8	0,1-2,5	-	-	"F" e "B"	-	1
61814601	PEW 12.045 Locator	Larghezza connettore 2,8 + 4,8	0,1-2,5	-	-	-	-	1

Ultimo aggiornamento (18.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Matrici di crimpatura per sistema PEW 12**

Codice articolo	Descrizione articolo	Adatto a:	Campo di pressione (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni di crimpatura (mm)	Manicotto a crimpare Ø (mm)	Profilo di crimpatura	Ø schermo (mm)	Pezzi / confezione
61813991	PEW 12.838	Larghezza connettore 4,8	0,5 - 1,5	-	-	"F" e "B"	-	1
61813992	PEW 12.838 Locator	Larghezza connettore 4,8	0,75 - 1,5	-	-	-	-	1
61813808	PEW 12.050	Larghezza connettore 4,8 + 6,3	0,5 - 6,0	-	-	"F" e "B"	-	1
61813890	PEW 12.050 Locator	Larghezza connettore 4,8 + 6,3	0,5 - 6,0	-	-	-	-	-
61813809	PEW 12.050-014 Locator	Larghezza connettore 6,3	1 - 2,5	-	-	-	-	1
61815645	PEW 12.465	Larghezza connettore 6,3	1 - 2,5	-	-	"F" e "B"	-	1
61815646	PEW 12.465 Locator	Larghezza connettore 6,3	1,5 - 2,5	-	-	-	-	1
61815643	PEW 12.751	Larghezza connettore 6,3	4 - 6	-	-	"F" e "B"	-	1
61815644	PEW 12.751 Locator	Larghezza connettore 6,3	4 - 6	-	-	-	-	1
61815647	PEW 12 Supporto Posizionatore universale	-	-	-	-	-	-	1
Connettori schermati monopezzo RSK (adatti per le pinze PEW 12)								
61815635	PEW 12.1448/101 A	RSK 5101	-	-	-	Forma speciale	1,3 - 2,3	1
Connettori schermati in due parti SHIELD-KON® (adatti per strumento PEW 12)								
61813881	PEW 12.1425 SK	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	-	-	-	esagonale	-	1
61813882	PEW 12.1426 SK	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	-	-	-	esagonale	-	1
61813883	PEW 12.1427 SK	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	-	-	-	esagonale	-	1
61813884	PEW 12.1428 SK	GSC 312 / 327 / 348	-	-	-	esagonale	-	1
61813885	PEW 12.1429 SK	GSC 359 / 375	-	-	-	esagonale	-	1
61813886	PEW 12.1430 SK	GSC 405 / 415 / 425	-	-	-	esagonale	-	1
Connettore per schermatura in due parti SHIELD-KON® (adatto per pinze PEW 12S più grandi)								

Ultimo aggiornamento (18.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Matrici di crimpatura per sistema PEW 12**

Codice articolo	Descrizione articolo	Adatto a:	Campo di pressione (mm <sup>2</sup> )	Dimensioni di crimpatura (mm)	Manicotto a crimpare Ø (mm)	Profilo di crimpatura	Ø schermo (mm)	Pezzi / confezione
61813887	PEW 12S.1440 SK	GSC 460 / 500	-	-	-	esagonale	-	1
Connettore coassiale (adatto per attrezzo PEW 12)								
61813813	PEW 12.100	-	-	5,4/6,48/1,72	6,4/7,6/2,1	esagonale	-	1
61813814	PEW 12.110	-	RG 174, 58	5,4/4,52/1,72	6,4/5,4/2,1	esagonale	-	1
61813827	PEW 12.111	-	-	8,23/6,48/1,72/1,07	9,4/7,6/2,1/1,3	esagonale	-	1
61813816	PEW 12.114	-	-	10,9/2,54	12,0/3,0	esagonale	-	1
61813818	PEW 12.119	-	-	1,75/9,73	2,1/10,7	esagonale	-	1
61813852	PEW 12.158	-	-	7,0/8,4/8,1	7,7/9,5/9,5	esagonale	-	1
61813853	PEW 12.159	-	-	3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72	3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95	esagonale	-	1
61813861	PEW 12.772	-	-	2,67/3,25/3,83	3,1/3,8/4,2	esagonale	-	1
Altri connettori (adatti per le pinze PEW 12)								
61813849	PEW 12.155	-	-	4,20/3,65/5,0	5,4/4,3/6,0	esagonale	-	1
61813825	PEW 12.031	-	1,5 - 10,0	-	-	esagonale	-	1

Ultimo aggiornamento (18.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16