PEW 8.87 crimpatrice

Strumento/pinze a crimpare PEW 8.87 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili, inserimento frontale



Vantaggi

Per l'impiego agevole in condizioni di spazio ristretto (quadri elettrici, cablaggio di macchine/interni)
Copre una vasta gamma di diametri :
0.08 -10 mm^2 (PEW 8.87)
0,08-16 mm^2 (PEW 8.87 Plus) "
Prodotto in Germania
L'impugnatura a leva aumenta la potenza di crimpatura, per un uso intenso dell'attrezzo

Applicazione

Pinza crimpatrice per puntalini (forma quadrata)
Si auto-regola alla dimensione desiderata della ferula
Profilo di crimpatura quadrato con quattro superfici di crimpatura profilate

Caratteristiche del prodotto

Brunito

Costruzione

PEW 8.87 : con caricamento frontale e laterale (fino a 2,5 mm^2) PEW 8.87 Plus: con caricamento frontale

Note

Consigliato per puntalini fino a 16 mm in lunghezza per puntalini di fascia più lunghi si consiglia l'uso del PEW 8,185 / 8,186 (diversi crimpature necessario) o l'utilizzo dello strumento con le opportune PEW 12 maniche inseriti fino a 12 mm, ha solo bisogno di essere premuto una volta, più puntalini (fino a lunghezze 20 mm) deve essere premuto almeno due volte

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura
Generale:	Lunghezza di compressione fino 16 mm Profilo di crimpatura: quadrato

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

PEW 8.87 crimpatrice

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

PEW 8.87 crimpatrice

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm²	Profilo di crimpatura	Peso kg	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
61813742	PEW 8.87	0.08 - 10	quadrato	0,475	190	1
61813744	PEW 8.87 Plus	0.08 - 16	quadrato	0,475	190	1

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.