

## Scatole con manicotti terminali DIN assortiti

Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.



Privo di alogeni

### Vantaggi

Scatole assortite con puntalini di diverse sezioni subito a portata di mano

### Riferimenti normativi/approvazioni

I puntalini isolati secondo DIN 46228, parte 4 (0,25 mm<sup>2</sup> e 0,34 mm<sup>2</sup> non normalizzati) in scatole assortite

### Costruzione

Scatola assortita DIN I:

30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD

Scatola assortita DIN II:

50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU

Scatola assortita DIN III:

40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrizione classe ETIM 5.0: scatola di assortimento per materiale di installazione e collegamento

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Class-Description: Valigetta con divisori per tecnica di raccordo e collegamento

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**Scatole con manicotti terminali DIN assortiti**

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm <sup>2</sup>	Inserto a crimpare adatto	Contenuto (unità)	Pezzi / confezione
Scatola assortimento DIN					
61802040	Scatola assortita DIN I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1	1
61802041	Scatola assortita DIN II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1	1
61802042	Scatola assortita DIN III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1	1

Ultimo aggiornamento (11.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16