

Scatole con manicotti terminali DIN assortiti

Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.



Privo di alogeni

Vantaggi

Scatole assortite con puntalini di diverse sezioni subito a portata di mano

Riferimenti normativi/approvazioni

I puntalini isolati secondo DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² non normalizzati) in scatole assortite

Costruzione

Scatola assortita DIN I:

30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD

Scatola assortita DIN II:

50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU

Scatola assortita DIN III:

40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrizione classe ETIM 5.0: scatola di assortimento per materiale di installazione e collegamento

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Class-Description: Valigetta con divisori per tecnica di raccordo e collegamento

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Scatole con manicotti terminali DIN assortiti

Codice articolo	Descrizione articolo	Per mm ²	Inserto a crimpare adatto	Contenuto (unità)	Pezzi / confezione
Scatola assortimento DIN					
61802040	Scatola assortita DIN I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1	1
61802041	Scatola assortita DIN II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1	1
61802042	Scatola assortita DIN III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1	1

Ultimo aggiornamento (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16