

HG 2320 pistola termica

La pistola ad aria calda HG 2320 per il restringimento di prodotti termoretraibili presenta una custodia robusta e un intervallo di temperatura regolabile.



Vantaggi

Possibilità di utilizzo con una sola mano

Quattro programmi memorizzabili

Indicatore ottico di temperatura e numero di giri tramite LCD

Potente ventilatore ad aria calda professionale, a regolazione elettronica con impostazione continua di temperatura e quantità di aria e display LCD

Display con lettura della temperatura per evitare ustioni

Applicazione

Alloggiamento robusto per azionamento manuale e verticale

Quadri di comando e cablaggio di apparecchiature

Caratteristiche del prodotto

Regolazione continua della temperatura

Doppia protezione da surriscaldamento: Termostato e termofusibile

Presa d'aria con griglia a rete per la protezione dalle impurità grossolane

Regolazione della velocità continua

Note

Ciclo di vita del motore: 1.000 h

Incluso

Pistola ad aria calda, custodia in plastica, ugello riduttore da 9 mm, ugello riflettore, varietà di differenti piecesse tubo termoretraibile (100 pc, Ø 1,6 - 9,5 mm)

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

ETIM 5.0 Class-Description: Ventola/pistola ad aria calda (elettrica)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001383

ETIM 6.0 Class-Description: Ventola/pistola ad aria calda (elettrica)

Generale:

Dimensioni: Sernza scatola: 253 x 86,5 x 200 mm
Con scatola: 395 x 100 x 320 mm

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

HG 2320 pistola termica

	Peso incluso imballo: 2195 g
Note:	Lunghezza cavo alimentazione: 3 m 230 V, 50/60 Hz
Info:	Portata aria: 150 - 500 l/min, regolabile 2 livelli
Campo di temperatura:	80 - 650 °C, regolabile

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali. La garanzia è limitata a 500 ore di lavoro o 1 anno

HG 2320 pistola termica

Codice articolo	Descrizione articolo	Potenza termica max.	Temperatura dell'aria raggiungibile	Pezzi / confezione
61801246	pistola termica HG 2320 E	2300	650	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16