ISY Guaina isolante

La guaina isolante ISY in PVC serve per il fascio di cavi elettrici e per l'isolamento.



Applicazione
Tubo di isolamento
Per l'isolamento di punti di collegamento

Caratteristiche del prodotto
Superficie liscia

Riferimenti normativi/approvazioni
IEC 60684-3-100

Note
Non adatto per il restringimento

Caratteristiche costruttive
Colori: nero RAL 9005, bianco simile a RAL 9004

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002254 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaine isolanti per cavi
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002254 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina isolante per cavi
Note:	Rigidità dielettrica: 14 kV/mm
Info:	Senza trama
Colore standard:	nero e bianco
Materiale:	PVC flessibile e morbido
Campo di temperatura:	-20 °C ... +85 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ISY Guaina isolante

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Ø interno x spessore parete mm	Materiale	Matassa m
61793030	ISY 2	nero	2 x 0.4	PVC	1000
61793040	ISY 3	nero	3 x 0.4	PVC	750
61793050	ISY 4	nero	4 x 0.5	PVC	500
61793060	ISY 5	nero	5 x 0.6	PVC	500
61793070	ISY 6	nero	6 x 0.6	PVC	400
61793080	ISY 7	nero	7 x 0.7	PVC	500
61793090	ISY 8	nero	8 x 0.7	PVC	500
61793100	ISY 9	nero	9 x 0.7	PVC	400
61793110	ISY 10	nero	10 x 0.7	PVC	300
61793116	ISY 10	bianco	10 x 0.7	PVC	300
61793119	ISY 16	nero	16 x 1	PVC	150

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16