

STAR STRIP Spelacavi

Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

Info

Speciale utensile di spelatura adatto per i materiali isolanti problematici come il PUR, fluoropolimeri, fibra di vetro, TPE e gomma



Vantaggi

Ampia gamma di applicazioni grazie ai ganci intercambiabili
Impiego universale per tagli circolari, in lunghezza e a spirale
Alta qualità della lama garantisce un buon risultato strippaggio anche per materiali isolanti duri
Corpo robusto, testato per più di 100.000 operazioni di spelatura
Ottima ergonomia e facilità d'uso (grazie alla costruzione leggera)

Applicazione

Utensile di spelatura regolabile per cavi tondi realizzati con diversi materiali isolanti (come il PVC, PTFE, gomma o PUR)
Attraverso i ganci intercambiabili, lo strumento può essere utilizzato per cavi di un diametro di 4,5 - 25 mm e 20 mm - 40

Caratteristiche del prodotto

The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
Tre posizioni di blocco per taglio circolare, longitudinale o a spirale
La lama ritorna automaticamente alla posizione di partenza al termine della spelatura, riducendo le possibilità di danneggiare la lama
Nessun attrezzo speciale è necessario per sostituire il gancio (il nuovo gancio viene utilizzato per rilasciare il gancio presente)

Note

Lame di ricambio disponibili e possono essere conservate in un compartimento dell'utensile

Incluso

61735820: Utensile con lama, gancio piccolo e grande senza lama di ricambio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

Peso:

STAR STRIP gancio grande 116 g

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

STAR STRIP Spelacavi

Lunghezza:

Dimensioni LxHxB: Piccolo hook: 150x42x30.5 mm
Grande hook: 167x52x30.5 mm

Colore standard:

Nero

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

STAR STRIP Spelacavi

Codice articolo	Descrizione articolo	Per diametro esterno mm	Lunghezza (mm)	Pezzi / confezione
STAR STRIP con una lama, gancio piccolo e grande (senza lame di ricambio)				
61735820	STAR STRIP	4,5 - 40	150	1
Ricambi				
61735821	Lama di ricambio STAR STRIP	-	-	1
61735822	STAR STRIP gancio di ricambio piccolo	4,5 - 25	-	1
61735823	STAR STRIP gancio di ricambio grande	20 - 40	-	1

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16