

Pinza per fascette per cavi Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

La pinza per fascette fermacavo TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 consente il montaggio veloce e conveniente di fascette fermacavo.

Info

Anello di tenuta migliorato ed elasticità tirante e lama migliorata



Tempo di montaggio



Robusto

Vantaggi

Testa girevole a 360° per un montaggio comodo

Rotella di regolazione facilmente accessibile per la tensione di serraggio, meccanismo di taglio automatico

Grande apertura (larghezza 25,4 mm) Facilita l'inserimento delle fascette

Design ergonomico (design arrotondato) e facilità di utilizzo

Meno fatica e sforzi per l'utente

Applicazione

Pistola per fascette in plastica

Permette di riunire in fasci, fissare e montare in modo rapido ed economico le fascette per cavi in plastica

Maggior durata grazie alla possibilità di regolare il serraggio di ogni fascetta

Sistema anticaduta delle parti tagliate

Caratteristiche del prodotto

La maniglia regolabile permette l'adattamento alle dimensioni della mano dell'utilizzatore

Il meccanismo attenua le vibrazioni

Conservazione pratica e semplice delle lame di ricambio (1 lama di ricambio inclusa nella dotazione)

Leggero

La punta in acciaio inox garantisce una maggiore durata dell'utensile

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453

Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi per fascette

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000453

ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di lavorazione per fascetta

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Pinza per fascette per cavi Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

	fermacavo
Attenzione:	La tensione è regolabile manualmente
Note:	Lunghezza x Larghezza x Altezza: 178x127x38mm "ERG 50: 65-83 N per l'impostazione 1, 175-220 N per l'impostazione 8 ERG 120: 175-250 N per impostazione 1, 450-580 N per impostazione 8 "
Colore standard:	ERG 50: Testa nera ERG 120: Testa arancione
Materiale:	Polimero antiurto Impugnatura in gomma morbida

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Pinza per fascette per cavi Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

Codice articolo	Descrizione articolo	Per fascette per cavi	Larghezza della fascetta (mm)	Peso kg	Pezzi / confezione
Ty-Gun ERG 50					
62120120	Ty-Gun ERG 50	Plastico	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	Lame di ricambio Ty-Gun ERG 50	Plastico	2.4 - 4.8	-	2
Ty-Gun ERG 120					
62120125	Ty-Gun ERG 120	Plastico	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	Lame di ricambio Ty-Gun ERG 120B	Plastico	4.8 - 7.6	-	1

Ultimo aggiornamento (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16