

Fascetta rapida riapribile

Le fascette fermacavo Quick Tie sono facilmente rimovibili, disponibili nei colori nero o rosso.



Privo di alogeni



Tempo di montaggio

Vantaggi

Conveniente poichè riapribile e riutilizzabile per carichi leggeri
Il profilo arrotondato garantisce un'elevata forza meccanica e una salda tenuta
Disegno doppio-chiusura permette di creare un anello appeso

Applicazione

Laddove è necessario raccogliere in fasci e fissare in modo rapido veloce
Per la sigillatura di sacchetti e sacchi

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard:	Nero (resistente ai raggi UV) Red
Materiale:	Polietilene
Campo di temperatura:	da -40°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Fascetta rapida riapribile

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
Rosso						
61710040	Quick Tie 120x3.5 RD	rosso	no	120.0 x 3.5	130.0	100
61710041	Quick Tie 240x3.9 RD	rosso	no	240.0 x 3.9	180.0	100
61710042	Quick Tie 320x4.4 RD	rosso	no	320.0 x 4.4	230.0	100
61710180	Quick Tie 500x5.7 RD	rosso	no	500.0 x 5.7	250.0	100
61710043	Quick Tie 665x6.6 RD	rosso	no	665.0 x 6.6	370.0	100
Nero						
61721101	Quick Tie 120x3.5 BK	nero	no	120.0 x 3.5	130.0	100
61721102	Quick Tie 240x3.9 BK	nero	no	240.0 x 3.9	180.0	100
61721103	Quick Tie 320x4.4 BK	nero	no	320.0 x 4.4	230.0	100
61710190	Quick Tie 500x5.7 BK	nero	no	500.0 x 5.7	250.0	100
61721104	Quick Tie 665x6.6 BK	nero	no	665.0 x 6.6	370.0	100

Ultimo aggiornamento (07.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16