

ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

Info

Costruzione standard

Connettore con ripresa dello schermatura

Per sollecitazioni meccaniche gravose



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Connettore con custodia standard



Impermeabile

Vantaggi

Prodotto disponibile in tutto il mondo

Secondo gli standard di qualità Lapp

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)**Applicazione**

Specifico per macchine utensili

Versione per l'impiego in catene portacavi: Per corse fino a 100m (orizzontali)

Per sequenze ad elevata dinamicità

Caratteristiche del prodotto

Gamma estesa per catena portacavi con elevato stress meccanico

Collaudato per alte sollecitazioni dinamiche e lunghe distanze

Riferimenti normativi/approvazioni

Costruzione secondo standard SIEMENS® 6FX8002.

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2

Costruzione

Gamma completa

Conduttori per la frenatura da 1,5 mm²

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori:

Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2;

W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde

Versioni con una coppia di comando: nero; bianco

Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8

Cordatura conduttori:

Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura:

Posa mobile: 7.5 x diametro esterno (1.5-16 mm²) 10 x diametro esterno (25-50 mm²)

Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V):

Conduttori di alimentazione e controllo: IEC U₀/U: 600/1000 V

UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova:

conduttore/conduttore: 4 kV

conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra:

G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di curvatura ripetuti:

10 milioni di cicli

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto

Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Altri articoli e lunghezze online <https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/>

ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Codice articolo	Lunghezza (m)	Designazione precablati SIEMENS®	Peso rame (kg/1.000 pezzi)	Altre dimensioni	PU
ÖLFLEX® SERVO Core Line per Siemens 6FX8002 (PUR)					
5480000015	10.0	2AD00	680	disponibili altre lunghezze	1
5480000065	10.0	2AH00	790	disponibili altre lunghezze	1
5480000165	10.0	2CA31	860	disponibili altre lunghezze	1
5480000290	10.0	2CH00	680	disponibili altre lunghezze	1
5480000390	10.0	2DC10	380	disponibili altre lunghezze	1
5480000415	10.0	2DC20	380	disponibili altre lunghezze	1
5480000440	10.0	2EQ10	860	disponibili altre lunghezze	1
5480004940	10.0	5CN51	3034	disponibili altre lunghezze	1
5480005290	10.0	5CS13	4.624,7	disponibili altre lunghezze	1
5480005440	10.0	5CS51	3034	disponibili altre lunghezze	1
5480005990	10.0	5DN51	3.372,25	disponibili altre lunghezze	1

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16