

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore a spina EPIC® LS1 Power con tecnologia di bloccaggio rapido TWIST

Info

Tecnologia di bloccaggio rapido TWIST

Connettore con 1/4 di giro a bloccaggio sicuro

Made in Germany



Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto



Ingombri ridotti



Robusto



SKINTOP® integrato



interferenze



Impermeabile



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Bloccaggio più rapido del 70%

Ottimizzato EMC

L'elevato grado di protezione garantisce la massima sicurezza

Applicazione

Impianti industriali

Servomotori e servo-azionamenti

Non compatibile con le controparti EPIC POWER LS1 Standard forma costruttiva A1,A3,F6,F7,G4,G5

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V):

630 V (contatti 2mm)

250 V (contatti 1 mm)

Tensione di prova:

6 kV (contatti 2 mm)

4 kV (contatti 1 mm)

Corrente nominale (A):

26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatti 2mm)

7 A (contatti 1 mm)

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

< 4 mOhm

Contatti:

Ottone placcato oro

Numero di contatti:

3+PE+4(2mm/1mm)

5+PE(2mm)

Tipologia del contatto:

Contatto a crimpare: 0,5 - 4,0 mm² (contatti 2 mm)

Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm² (contatti 1mm)

Materiale:

Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata

Inserto: PA

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

	Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP68 (10h/1m)
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST corto

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero contatti (inclusi)	Intervallo di serraggio min	Intervallo di serraggio max	Intervallo di serraggio in mm	Configurazione dei contatti	Pezzi / confezione
Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 6 poli per contatti femmina							
24441279	LS1 D6	6	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	5
24441280	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	20
24441281	LS1 D6	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	5
24441282	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	20
24441283	LS1 D6	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	5
24441284	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	20
Tipo LS1 D6, corto, connettore cavo, 8 poli per contatti femmina							
24441285	LS1 D6	8	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	5
24441286	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	20
24441287	LS1 D6	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441288	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
24441289	LS1 D6	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441290	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	20

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16