

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Connettore a spina EPIC® M23 per prolunghe

### Info

Made in Germany







Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Scarico della trazione ottimale



Robusto



SKINTOP® integrato



interferenze

## Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC Uso di materiali di elevata qualità per una maggiore affidabilità

# **Applicazione**

Ultimo aggiornamento (23.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente. PN 0456 / 02\_03.16



Impianti industriali Servomotori e servo-azionamenti Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale: Custodia: Pressofusione di zinco nichelato

Guarnizione: FPM

Grado di protezione: IP68 (10h/1m)

Testato VDE: Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito

secondo DIN VDE 0100-410) Numero file UL: E249137

Campo di temperatura: da -25°C a +125°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Codice articolo	Modello	Codifica	Campo di serraggio del pressaca	vo Pezzi / confezione
Type M23 F6 cable coupl		1		
44420040	M23 F6	nero (N)	7 - 13.5	5
75018415	M23 F6	nero (N)	5.0 - 7.3	5
75018416	M23 F6	nero (N)	5.0 - 7.3	5
72064030	M23 F6	nero (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	nero (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	nero (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	nero (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	rosso (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	rosso (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	rosso (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	rosso (+20°)	9.5 - 13.5	5
72064210	M23 F6	rosso (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420039	M23 F6	blu (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	blu (-20°)	7 - 10	5
72064120	M23 F6	blu (-20°)	7 - 10	20
72064100	M23 F6	blu (-20°)	9.5 - 13.5	5



