


EPIC® H-DD 24

La serie H-DD con contatti a crimpare torniti, per un'elevata densità di poli in spazi ristretti.

La matrice del connettore con la maggiore concentrazione di spine per connettori compatti è ad esempio ideale per l'impiego nell'industria della plastica.

Info

Densità di riempimento massima in connettori compatti



Automazione industriale



Ingombri ridotti

Vantaggi

La serie H-DD con contatti torniti è indicata per le applicazioni che richiedono un alto numero di contatti pur mantenendo custodie di dimensioni ridotte risparmiando così spazio nell'installazione.

Applicazione

Ingegneria meccanica
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V):

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 24

Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Grado di inquinamento:	2
Resistenza di contatto:	< 3 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	24 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm ²
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



EPIC® H-DD 24

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Descrizione articolo	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
H-DD 24 Collegamento a crimpare					
11285000	H-DD 24 SCM	maschio	tornito	1 - 24	5
11286000	H-DD 24 BCM	femmina	tornito	1 - 24	5