


## SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, pressacavo ermetico speciale PG a tenuta stagna per temperature elevate, resistente a oli, acidi ed agenti chimici



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Per temperature elevate  
Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche  
Stagno all'acqua in pressione  
Elevato scarico della trazione  
Robusto

### Applicazione

Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM  
Opere in laterizio  
Impianti di depurazione  
Autolavaggi

### Note

Denominazione d'ordine esemplificativa:  
SHV-FKM 13,5 / 9 / 11  
13,5 = filetto PG del dado di compressione  
9 = filettatura di raccordo PG  
11 = diametro interno della guarnizione conica

### Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>  
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SHV FKM

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: Ottone nichelato Guarnizione conica: FKM O-ring: FKM
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	Da -20 ° C a + 200 ° C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® SHV FKM**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SHV FKM						
52024934	SHV-FKM 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
54000015	SHV-FKM 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52024935	SHV-FKM 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52024936	SHV-FKM 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52024937	SHV-FKM 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52024970	SHV-FKM 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024968	SHV-FKM 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024969	SHV-FKM 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024961	SHV-FKM 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024962	SHV-FKM 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024971	SHV-FKM 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024973	SHV-FKM 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024964	SHV-FKM 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024965	SHV-FKM 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52024966	SHV-FKM 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52024967	SHV-FKM 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52024974	SHV-FKM 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16