EPIC® SENSOR CCR

Giunto schermato per cavi per sensore-attuatore / PROFIBUS / CAN

Giunto per cavi, montaggio in campo, IP67, sistema di collegamento IDC, idoneo per CAN / Profibus / cablaggio sensore-attuatore, completamente schermato

Impermeabile

interferenze

Automazione industriale

Automation/Fältinstallation

Vantaggi

Protezione EMC ottimale grazie alla schermatura a 360°
Confezionamento semplice in loco grazie alla tecnica di collegamento rapido IDC

Applicazione

Per ampliare cablaggi esistenti
Per riparare cavi danneggiati

Caratteristiche del prodotto

Connettore tondo 5-pin
Versione schermata

Dati tecnici

Materiale:	Contatti: CuZnPlaccatura contatti: Ni/AuGhiera: Zinco pressofuso, nichelatoCorpo: Zinco pressofuso, nichelato
Grado di protezione:	IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio):	da - 40° C a + 85°C

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SENSOR CCR

Corrente nominale (A):	4 A

Nota

DeviceNet è un marchio depositato dell'organizzazione degli utenti ODVA
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SENSOR CCR

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Sezione in mm^2	Diametro cavo in mm	Tensione nominale (V)
Giunto					
21700641	AB-C5-CCR-SH	5	18.0 - 26.0	5.0 - 9.7	60

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.