

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Cavo flessibile VFD, multi-approvato, con coppia per freno o sensore di temperatura


ÖLFLEX® VFD 2XL - Cavo schermato VFD per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL TC-ER.

Info

Collegamenti motore a drive (VFD)

Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali

Conforme ai requisiti EMC



Autoestinguente



Resistenza meccanica



Resistente all'olio



interferenze



Vantaggi

Un unico cavo per diversi servizi

La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi

Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline

La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento

Approvazione UL TC-ER e c(UL) CIC/TC

Applicazione

Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore

Per posa fissa e movimento occasionale

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Ambienti a rischio di esplosione (Class 1 Division 2) secondo NEC articolo 501
Impianti industriali
Macchine industriali e macchine utensili

Caratteristiche del prodotto

Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
Autoestingente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test
90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact
Resistente ai raggi solari (SUN RES);
interramento diretto (DIR BUR)

Riferimenti normativi/approvazioni

UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
CE (50V - 1kV)

Costruzione

Fili sottili di rame stagnato
Isolamento dei conduttori: XLPE
Coppia schermata con foglio di alluminio e filo di drenaggio stagnato
Nastratura
Schermatura in foglio di alluminio
Schermatura a calza di rame stagnato con filo di continuità
Guaina esterna: elastomero termoplastico appositamente formulato (TPE), nero

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell'alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori:	Neri con numerazione bianca
Certificazioni:	USA: UL TC-ER, WTTTC, alimentazione motore flessibile Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
Cordatura conduttori:	Filo sottile
Raggio minimo di curvatura:	Movimento occasionale: 15 x diametro esterno Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	UL TC: 600V/2000V UL Flexible Motor Supply: 1000V c(UL) CIC/TC: 600V cRU AWM: 1000V IEC U ₀ /U: 600/1000 V
Tensione di prova:	6000 V
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	Movimento occasionale: da -25°C a +90°C Posa fissa: da -40°C a +90°C

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Confezione: matassa ≤ 30 kg oppure ≤ 250 m, in alternativa bobina.

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Codice articolo	Numero conduttori e misure mm ² /AWG per conduttore	Diametro esterno [mm]	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
700710	4 G 1,5 + (2 x 1,0)	16.6	135,408	298
700711	4 G 2,5 + (2 x 1,0)	17.4	196,416	375
700712	4 G 4 + (2 x 1,0)	19.1	238,08	438
700713	4 G 6 + (2 x 1,0)	20.3	319,92	527
700714	4 G 10 + (2 x 2,5)	25.0	496,992	1027
700715	4 G 16 + (2 x 2,5)	28.2	749,952	1347
700716	4 G 4AWG + (2 x 2,5)	32.0	992,496	1674
700717	4 G 2AWG + (2 x 2,5)	35.6	1.528,176	2351

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

