

X07V-K con isolamento bicolore

Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

Info

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
PVC bicolore a spirale



Applicazione

Posa in tubazione esterna o sottotraccia e in canali di installazione chiusi
Per la posa diretta su passerelle, canali solo come conduttore equipotenziale

Caratteristiche del prodotto

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Bobina: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

Riferimenti normativi/approvazioni

Secondo EN 50525-2-31

Costruzione

Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
Isolamento del conduttore in PVC
Bicolore, con strisce colorate

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori:

Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura:

4 x diametro esterno (D) se usato come definito per H07V-K; 2 x

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

X07V-K con isolamento bicolore

Tensione Nominale (V):	D per piegatura continua U ₀ /U: 450/750 V
Tensione di prova:	2500 V
Corrente nominale (A):	VDE 0298 parte 4 EN 50565-1 / VDE 0298-565-1 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -40 °C a +70 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

X07V-K con isolamento bicolore

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4522261S	blu/ bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	blu scuro/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	nero/ verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	nero/ rosso	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	blu/ nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	blu/ verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	blu/rosso	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	marrone/ bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	giallo/rosso	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	verde/ nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	viola/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	arancione/nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	arancione/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	rosso/nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	rosso/ giallo	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	rosso/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	bianco/blu	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	bianco/rosso	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	verde/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	nero/ bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	giallo/ nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	giallo/bianco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	bianco/nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	grigio/nero	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	blu/ bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	blu scuro/bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	blu/rosso	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	marrone/ bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	viola/bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	arancione/bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	rosso/nero	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	rosso/bianco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	bianco/blu	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	bianco/rosso	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

X07V-K con isolamento bicolore

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm ²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	Peso rame kg/km	Peso cavo kg/km
4522222S	nero/ bianco	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37
4522472S	grigio/nero	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

X07V-K con isolamento bicolore