
LiY con isolamento bicolore

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, bicolore

Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, max +70 °C

Info
Conduttore per cablaggi in PVC
Economicamente conveniente
PVC bicolore a spirale



Applicazione
Conduttore di piccola sezione per il cablaggio di quadri e apparecchiature per telecomunicazioni, e per componenti elettronici.

Caratteristiche del prodotto
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Bobina: d1=18mm; d2=150mm; b=85mm*

Riferimenti normativi/approvazioni
Secondo VDE 0812

Costruzione
Conduttore in rame flessibile
Isolamento del conduttore in PVC YI 2/TI 2 secondo VDE 0207-4
Bicolore, con strisce colorate

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Tensione di picco:	900 V (0,25 mm^2)

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LiY con isolamento bicolore

Cordatura conduttori:	0,25 mm^2: ≥ 14 fili (ciascuno 0,15 mm Ø)
Tensione Nominale (V):	Tensione di esercizio < 50 VAC UPP - tensione di picco: ≤ 250 V
Tensione di prova:	2.500 V (0,25 mm^2)
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -30 °C a +70 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LiY con isolamento bicolore

Codice articolo	Colori dei conduttori	Sezione conduttore in mm²	Diametro esterno [mm]	m/bobina	Peso rame kg/km
4502232S	blu/ nero	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	blu/ bianco	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	marrone/ verde	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	marrone/ bianco	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	giallo/ nero	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	giallo/rosso	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	verde/bianco	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	viola/bianco	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	arancione/bianco	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	rosso/nero	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	bianco/nero	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	bianco/blu	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	bianco/rosso	0.25	1,5	250	2,4

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LiY con isolamento bicolore



Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.