

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con spina angolare Schuko

Cavo a spirale con elevata forza di richiamo con spina Schuko

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con connettore di messa a terra angolare e isolato - cavo a spirale PUR con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio

Info

Robusto

Elevate forze di richiamo



Per esterno



Buona resistenza chimica



Resistente alle basse temperature



Resistenza meccanica



Resistente all'olio

Vantaggi

Lunghezze in estensione fino a 3,5 volte la lunghezza a riposo, elevata forza di richiamo

La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva

Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR

La guaina esterna è resistente al contatto con numerosi lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni alcaline acquose e altre sostanze chimiche

Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

Apparecchi e apparecchiature elettriche mobili

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con spina angolare Schuko

Apparecchiature medicali

Caratteristiche del prodotto

Ottima resistenza al taglio e all'usura della guaina esterna

Elevata resistenza a oli, basse temperature, microbi e idrolisi della guaina esterna

Flessibile fino a -30 °C

Spina 16A con grado di protezione IP 20

Riferimenti normativi/approvazioni

Connettore Schuko: DIN VDE 620-1/foglio DIN 49441 R2

Costruzione

Cavo: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P basato su ÖLFLEX® 540 P

Fili di rame stagnato

Isolamento del conduttore in TPE

Guaina esterna in poliuretano speciale

Lunghezza delle code terminali: 1a estremità = 200 mm con connettore Schuko stampato a 90°, 2a estremità = 600 mm con spelatura di 30 mm

Su richiesta disponibili altre lunghezze non-standard

Spina Schuko angolare a 2 poli con doppio contatto di terra, non smontabile, costampata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000247

Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000247

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori:

HD 308/VDE 0293-308: 3 fili con conduttore di terra

Cordatura conduttori:

Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V):

U₀: 250 V CA

Tensione di prova:

2000 V

Conduttore di terra:

G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura:

Posa mobile: da -30 °C a +50 °C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Singolo pezzo in sacchetto di poliestere

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Versioni senza la denominazione LAPP obbligatoria, ma con altre lunghezze intere lunghezze terminali e forme (non necessariamente registrate VDE) disponibili su richiesta

Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili

- Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con spina angolare Schuko

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm ²	Lunghezza spirale, estesa (mm)	Lunghezza spirale, non estesa (mm)	Diametro cavo (mm)	Diametro esterno spirale (mm)
73220852	3 G 0.75	1000	300	7	24
73220853	3 G 0.75	2000	600	7	24
73220854	3 G 0.75	3500	1000	7	24
73220855	3 G 1.0	1000	300	7,4	29
73220856	3 G 1.0	2000	600	7,4	29
73220863	3 G 1.0	3500	1000	7,4	29
73220860	3 G 1.5	1000	300	8,9	32
73220861	3 G 1.5	2000	600	8,9	32
73220862	3 G 1.5	3500	1000	8,9	32

Ultimo aggiornamento (22.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16