ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Core Line per lievi sollecitazioni in catene portacavi

Info

Costruzione standard
Connettore con ripresa dello schermatura
Per sollecitazioni meccaniche gravose

- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- affidabilità
- Connettore con custodia standard
- Impermeabile

Vantaggi

Prodotto disponibile in tutto il mondo
Secondo gli standard di qualità Lapp

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Applicazione
Specifico per macchine utensili
Versione per l'impiego in catene portacavi: Per corse fino a 100m (orizzontali)
Per sequenze ad elevata dinamicità

Caratteristiche del prodotto
Gamma estesa per catena portacavi con elevato stress meccanico
Collaudato per alte sollecitazioni dinamiche e lunghe distanze

Riferimenti normativi/approvazioni
Costruzione secondo standard SIEMENS® 6FX8002.
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, VW-1, FT2

Costruzione
Gamma completa
Conduttori per la frenatura da 1,5 mm^2

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori:	Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde Versioni con una coppia di comando: nero; bianco Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8
Cordatura conduttori:	Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura:	Posa mobile:7.5 x diametro esterno (1.5-16 mm^2)10 x diametro esterno (25-50 mm^2) Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U_0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensione di prova:	conduttore/conduttore: 4 kV conduttore/schermo: 4 kV
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -40 °C a +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Posa fissa: da -50 °C a +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Cicli di curvatura ripetuti:	10 milioni di cicli

Nota
Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le denominazioni di articoli Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sono marchi depositati della Siemens AG e servono solo a scopi di confronto
Altre lunghezze e terminazioni dei cavi su richiesta
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Altri articoli e lunghezze online https://servoconfigurator.lappgroup.com/it/

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SERVO Extended Line per Siemens 6FX8002 (PUR)

Codice articolo	Lunghezza (m)	Designazione precablati SIEMENS®	Peso rame (kg/1.000 pezzi)	Altre dimensioni	PU
ÖLFLEX® SERVO Core Line per Siemens 6FX8002 (PUR)					
5480000015	10.0	2AD00	680	disponibili altre lunghezze	1
5480000065	10.0	2AH00	790	disponibili altre lunghezze	1
5480000165	10.0	2CA31	860	disponibili altre lunghezze	1
5480000290	10.0	2CH00	680	disponibili altre lunghezze	1
5480000390	10.0	2DC10	380	disponibili altre lunghezze	1
5480000415	10.0	2DC20	380	disponibili altre lunghezze	1
5480000440	10.0	2EQ10	860	disponibili altre lunghezze	1
5480004940	10.0	5CN51	3034	disponibili altre lunghezze	1
5480005290	10.0	5CS13	4.624,7	disponibili altre lunghezze	1
5480005440	10.0	5CS51	3034	disponibili altre lunghezze	1
5480005990	10.0	5DN51	3.372,25	disponibili altre lunghezze	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16