

## ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Cavi in FEP per ambienti gravosi

ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100 °C a +205 °C

### Info

Good chemical resistance please see Appendix T1  
Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature  
Sottile, leggero e robusto



Per esterno



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Resistente alle basse temperature



Leggero



Resistente all'olio



Resistente agli acidi



Resistente alla temperatura

## ÖLFLEX® HEAT 205 MC



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti  
Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi  
Minima emissione di gas  
Adatto all'utilizzo con sensori grazie alle sue proprietà elettriche e meccaniche

### Applicazione

Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi  
Campi d'impiego

- Costruzione di forni industriali
- Fonderie
- Industria chimica
- Cabine elettriche
- Linee di verniciatura
- Elementi di riscaldamento
- Lavorazione della plastica
- Costruzione di generatori eolici
- Sensoristica, come sensori di livello

### Caratteristiche del prodotto

- ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
- Resistenza eccezionale contro acidi, solventi, smalti, benzina, oli e molte altre sostanze chimiche
  - Scarsa infiammabilità
  - Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
  - Basso assorbimento dell'acqua
  - Resistente ai microbi
  - Materiali isolanti non aderenti
  - Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
  - Idrofobico e repellente allo sporco
  - Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
  - Resistente ai fluidi idraulici
  - Autoestinguente

### Costruzione

Fili sottili di rame stagnato  
Isolamento del conduttore in FEP  
Conduttori cordati a strati concentrici  
Guaina esterna in FEP nera

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori:

Fino a 5 conduttori, colorati secondo VDE 0293-308  
da 7 conduttori, codice colori ÖLFLEX®, tabella T7

Cordatura conduttori:

Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5

Ultimo aggiornamento (04.11.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® HEAT 205 MC

	mm <sup>2</sup>
Raggio minimo di curvatura:	Movimento occasionale: 15 x diametro esterno Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V):	U <sub>0</sub> /U: 300/500 V
Tensione di prova:	2500 V
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -100°C a +205°C

**Nota**

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.

Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

## ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm <sup>2</sup>	Diametro esterno [mm]	Peso rame kg/km	Weight (kg/km)
<b>ÖLFLEX® HEAT 205 MC</b>				
0091200	2 X 0.25	3.1	5	17,2
0091201	3 G 0.25	3.3	7,5	22,2
0091203	4 G 0.25	3.6	10	27,5
0091210	2 X 0.5	3.8	9,8	21,6
0091211	3 G 0.5	4	14,7	32,8
0091213	4 G 0.5	4.4	19,6	44,4
0091220	2 X 0.75	4.2	14,4	31,5
0091221	3 G 0.75	4.6	21,6	46,1
0091223	4 G 0.75	4.9	29	57,9
0091230	2 X 1.0	4.5	19	41,6
0091231	3 G 1.0	4.8	29	55,6
00912323	4 G 1.0	5.3	38	70
0091100	3 G 1.5	5.6	43	70
00911033	4 G 1.5	6.1	58	98
00911013	5 G 1.5	6.8	72	117
0091102	7 G 1.5	7.4	101	184
0091236	3 G 2.5	6.6	72	86
00912353	4 G 2.5	7.3	96	115
00912373	5 G 2.5	8.2	120	144
00912423	4 G 4.0	8.7	154	180
00912433	5 G 4.0	9.6	192	225